

Opzioni della seduta	Simplicity ^(L)	Simplicity ⁺	1000	1000 XL	1000 XXL	
Scelta della tappezzeria	-	✓	✓	✓	✓	È possibile scegliere la tappezzeria che meglio si abbina all'arredamento tra sei colori diversi.
Rotazione manuale	✓	✓	✓	✓	-	Per facilitare al massimo la salita e la discesa nella posizione desiderata.
Rotazione motorizzata	-	○	○	○	✓	Ruota il sedile del montascale per facilitare al massimo la salita e la discesa nella posizione desiderata.
Distanziatori per braccioli	-	○	○	○	-	Aumentano la distanza tra i braccioli della Sedile Smart da 550 mm a 590 mm.
Distanziatori per braccioli estesi	-	○	○	○	✓	Aumentano la distanza tra i braccioli della Sedile Smart da 550 mm a 637 mm.
Base della seduta più grande	-	○	○	○	✓	Estende la profondità della Sedile Smart da 360 mm a 425 mm.
Sedile Perch	-	○	○	○	-	Ideale per chi ha difficoltà a piegare l'articolazione dell'anca o del ginocchio.
Versione per esterni	-	-	○	○	-	Progettata per l'uso in ambienti esterni, ad es. sulla scalinata che conduce al portone d'ingresso.
Cintura di sicurezza con clip	✓	-	-	-	-	Questa cintura di colore nero dispone di una clip centrale azionabile esercitando una pressione da entrambi i lati.
Cintura di sicurezza in velcro	-	○	○	○	-	Alle estremità di questa cintura di colore nero è presente una sezione in velcro per il fissaggio.
Cintura di sicurezza in velcro XXL	-	○	○	○	✓	Alle estremità di questa cintura extralunga di colore nero è presente una sezione in velcro per il fissaggio.
Cintura di sicurezza retrattile	-	✓	✓	✓	-	Questa cintura retrattile color crema è agganciabile sia a lato che al centro.
Opzioni della pedana poggiapiedi	Simplicity ^(L)	Simplicity ⁺	1000	1000 XL	1000 XXL	
Manuale	✓	✓	✓	✓	✓	La pedana poggiapiedi viene aperta e ripiegata manualmente.
Azionata dal sedile	✓*	○	○	○	○	Ripiega la pedana poggiapiedi quando viene piegato il sedile.
Azionata dal bracciolo	-	○	○	○	○	La pedana poggiapiedi viene alzata e abbassata mentre l'utente è seduto tramite un interruttore posizionato sotto il bracciolo.
Caratteristiche della guida	Simplicity ^(L)	Simplicity ⁺	1000	1000 XL	1000 XXL	
Se carga en cualquier lugar del riel.	✓	✓	-	-	-	Il montascale si ricarica indipendentemente dalla posizione che occupa sulla guida.
Múltiples puntos de carga	-	-	✓	✓	✓	È possibile utilizzare il telecomando per parcheggiare nei punti di ricarica.
Riel anodizado línea estilizada	-	-	✓	✓	✓	Questa guida sottile massimizza lo spazio libero sulla scalinata quando viene installato il montascale.
Incidencia nula en el rellano	○	-	-	-	-	Da utilizzare nei casi in cui la guida ostruirebbe un'entrata vicina all'estremità superiore della scalinata.
Guida ribaltabile manuale	○	○	○	-	-	Da utilizzare nei casi in cui la guida ostruirebbe un'entrata vicina all'estremità inferiore della scalinata.
Guida ribaltabile automática	-	-	○	-	-	Sposta automaticamente la guida quando il montascale è in movimento, liberando le entrate.
Guida scorrevole	○	○	-	-	-	La guida si sposta con il montascale, lasciando libere le entrate ed eliminando la necessità di una cerniera.
Carico trasportabile	Simplicity ^(L)	Simplicity ⁺	1000	1000 XL	1000 XXL	
Peso máximo estándar	140kg**	140kg**	137kg	160kg	200kg	
Conformità standard	Simplicity ^(L)	Simplicity ⁺	1000	1000 XL	1000 XXL	
EN 81-40 : Montascale	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Disponibile di serie ○ Opzionale - Non disponibile

* Disponibile solo per il modello Simplicity- **120 kg con guida ribaltabile/guida scorrevole